


Dime e maschere di foratura



Dima di foratura universale Accura

System
32

mm

pollici

1 Asta millimetrata Accura

5 Perno di centraggio

8 Punta con bussola

2 Riscontro di foratura
Accura per cerniere/basette
di montaggio

Guida per punta con bussola
Ø 3 mm, 5 mm o 10 mm

System
32

Nottolino di presa

3 Riscontro di foratura
Accura per collezione di
maniglie e pomoli Pro Decor

4 Riscontro di foratura
Accura per guide

9 Nottolino di presa


Finestrella sulla scala

6 Riscontro regolabile
per mobile montato

Vite di serraggio

7 Riscontro regolabile
per singoli
fianchi (smontati)

Dima di foratura universale Accura per cerniere, basette di montaggio, maniglie / pomoli e guide



Accura, la **dima universale** razionale, pratica ed economica, è l'ideale ausilio di riscontro per **cerniere/basette** di montaggio (Intermat, Ecomat, Unimat, Slide-on), per **collezione di maniglie Pro Decor** e per **guide** (giude Quadro, giude su sfere e su rotelle).

I riscontri di foratura per cerniere/basette di montaggio Accura consentono di eseguire i fori per:

- cerniere della serie Intermat, Ecomat, Unimat e Slide-on
- basette di montaggio System 9000 – Intermat, Ecomat
- basette di montaggio System 2006 – Slide-on
- System 32, fori in serie
- ante in battuta e a filo

I riscontri di foratura per maniglie e pomoli Accura consentono di montare:

- maniglie con due o tre zoccoli, distanza tra i fori a partire da 64 mm
- pomoli per mobili

I riscontri di foratura per guide Accura consentono di montare:

- guide su rotelle FR (302/402/602/6142 ...)
- guide su sfere KA
- sistemi Quadro a scorrimento a estrazione semplice e totale
- sistemi Quadro a innesto a estrazione semplice e totale
- guide Quadro e guide su sfere della linea prodotti SYSTEMA TOP 2000 e Systema Contract


Altri vantaggi funzionali:

- riscontro di foratura e asta in alluminio
- punta con bussola, usura minima non venendo i tagli a contatto con la dima
- riscontri applicabili a **destra e sinistra**
- facile registrazione del riscontro di foratura e delle battute tramite viti di serraggio
- asta millimetrata
- semplice rilevazione della misura dalla finestrella sul riscontro di foratura


Accura, dima universale

Articolo	Codice	Conf.
1 Asta millimetrata Accura, alluminio		
Lunghezza 500 mm	044 764	1
Lunghezza 1000 mm	070 263	1
Lunghezza 1500 mm	070 264	1
Lunghezza 2000 mm	020 014	1
2 Riscontro di foratura Accura per cerniere/basette di montaggio con perno di centraggio ed elemento di presa, alluminio/plastica	013 841	1 Kit
3 Riscontro di foratura Accura per maniglie e pomoli, alluminio/plastica	044 765	1
4 Riscontro di foratura Accura per guide alluminio/plastica	070 265	1
5 Perno di centraggio supplementare	023 680	1
6 Riscontro regolabile per mobile montato, plastica	070 267	1
7 Riscontro regolabile per singoli fianchi (smontati), plastica	070 266	1
8 Punta con bussola ø 3 mm	078 095	1
Punta di ricambio ø 3 mm senza bussola	079 004	1
Punta con bussola ø 5 mm	070 268	1
Punta di ricambio ø 5 mm senza bussola	070 269	1
Punta con bussola ø 8 mm	046 084	1
Punta di ricambio ø 8 mm senza bussola	046 628	1
Punta con bussola ø 10 mm	078 096	1
Punta di ricambio ø 10 mm senza bussola	079 005	1
Punta elicoidale in acciaio HSS ø 5 mm	044 766	1
9 Nottolino di presa per riscontro di foratura Accura per guide	046 629	1

Dima di foratura universale Accura per cerniere/basette di montaggio





Posizione di foratura per basette di montaggio a croce System 2006/9000 per Interimat, Ecomat e serie di cerniere Slide-on **(ante in battuta)**





Posizione di foratura per cerniere Unimat **(ante in battuta)**


Posizione di foratura per basette di montaggio a croce System 2006/9000 per Interimat, Ecomat e serie di cerniere Slide-on **(ante a filo)**






Posizioni di centraggio per cerniere a molla della serie Interimat, Ecomat e Slide-on con diametro scodellino 35 mm e distanza C scodellino = 4,5 mm



Posizioni di centraggio per cerniere a molla della serie Unimat con diametro scodellino 26 mm e distanza C scodellino = 3,5 mm




Posizioni di foratura per fori in serie System 32




2

1 Preparare il riscontro di foratura e il riscontro regolabile. Marcare i fori relativi al tipo di cerniera da applicare servendosi dell'apposito perno di centraggio. Eseguire i fori per lo scodellino della cerniera.


2 Determinare le distanze delle cerniere tramite le sagome per scodellini. La fuga richiesta può essere regolata con gli appositi riscontri presenti sull'asta millimetrata.



3 Rimuovere le sagome per scodellini e posizionare la dima di foratura sul mobile. Eseguire i fori per le basette di montaggio applicando direttamente le punte con bussola.



Dima di foratura universale Accura per maniglie / pomoli




Kit dima di foratura Accura
per maniglie e pomoli con interasse a partire da 64 mm

Kit comprendente:

- 2 riscontri di foratura per maniglie e pomoli con interasse a partire da 64 mm
- 2 piastre di foratura con bussola di guida per punte elicoidali in acciaio HSS
- 1 asta millimetrata Accura in mm e pollici, lunghezza 500 mm
- 1 riscontro regolabile per frontali


Articolo	Codice	Conf.
Kit dima di foratura Accura per maniglie e pomoli	044 763	1 Kit
Punta elicoidale in acciaio HSS 5 mm	044 766	1

Maniglie con due zoccoli
centrate o posizionate liberamente




1 Regolare la dima di foratura


- 1 Registrare l'interasse fori
- 2 Registrare la distanza della maniglia dal bordo del frontale
- 3 Verificare l'interasse per mezzo di una maniglia




2 Forare




3 Avvitare la maniglia



Maniglie con due zoccoli centrate o posizionate liberamente



Due maniglie allineate simmetricamente





Dima universale per guide

Accura per guide

Posizioni dei fori per



- guide Quadro a scorrimento/a innesto
- Quadro Duplex 60/70 – parete attrezzata Systema TOP 2000 e Systema Contract
- Guide su rotelle FR
- Guide su sfere KA




Posizione dei fori per

- KA 270, guida Quadro 12 e guida Quadro Duplex 45 – Scrivania Systema TOP 2000 (cassettiere, cassettiere strette)


Montaggio



- 1 Il riscontro di foratura e il riscontro regolabile appoggiano sul fondo consentendo così il montaggio a scelta delle guide Quadro 30 a estrazione semplice e Quadro V6 a estrazione totale, mantenendo invariata la posizione del cassetto/frontale.



- 2 Il riscontro regolabile è fissato "a filo" rispetto all'asta: dalla finestrella sul riscontro di foratura è possibile leggere con estrema precisione sulla scala millimetrata le posizioni di avvitarlo per le singole guide.



- 3 La dima universale si può appoggiare ai singoli fianchi del mobile (smontati) (con riscontro regolabile, Codice 070 266)! Estremamente utile, per esempio con le cassettiere strette del SYSTEMA TOP 2000.