


Sistema di spondine in acciaio a doppia parete InnoTech per cassettone sottolavello completo OrgaFlex con contenitori in plastica



- Per sfruttare lo spazio sotto il lavello
- I contenitori in plastica mobili ed estraibili offrono ulteriore spazio a destra e/o sinistra del sifone, adattandosi con flessibilità alle singole posizioni di montaggio.
- Adattata a mobili di larghezza standard
- Lunghezza nominale 470 mm

Il cassettone sottolavello InnoTech si può montare agevolmente utilizzando i seguenti elementi:

- + ① Cassettone sottolavello completo OrgaFlex
- + ② Dispositivo di fissaggio del frontale con tassello a espansione o da avvitare
- + ④ Guide Quadro vedi pagina 5.2.65



① Cassettone sottolavello completo OrgaFlex

| Larghezza del mobile mm | Numero contenitori in plastica OrgaFlex | Codice | Conf. |
|-------------------------|---|-----------|-------|
| 550 | 2 | 0 069 848 | 1 |
| 600 | 2 | 0 049 081 | 1 |
| 800 | 3 | 0 049 082 | 1 |
| 900 | 4 | 0 049 083 | 1 |

② Dispositivo di fissaggio del frontale

- Plastica bianca

| Montaggio | Codice | Conf. |
|--------------------------|-----------|-------|
| A Con perni a espansione | 0 077 911 | 1/40 |
| B Fissaggio a viti | 0 077 910 | 1/40 |





Fissaggio con vite a testa svasata per pannelli \varnothing 3,5 mm

Contenitore in plastica supplementare

- Con coperchio e supporto
- Plastica

| Codice | Conf. |
|-----------|-------|
| 9 053 342 | 1 |





Sistema di spondine in acciaio a doppia parete InnoTech per cassetto sottolavello completo OrgaFlex con contenitori in plastica

Quadro V6 Silent System/ Quadro V6

- Guida a estrazione totale
- Portata 30 kg

Quadro V6+ Silent System

- Guida a estrazione totale
- Portata 50 kg

Quadro V8 Silent System





- Guida a estrazione totale
- Portata 70 kg

Quadro 30





- Guida a estrazione semplice
- Portata 30 kg

Posizioni di foratura Quadro/ altezza di montaggio minima

Per altri dettagli vedi pagina 5.2.66 - 5.2.70



Posizioni di foratura per dispositivo di fissaggio del frontale



Per mobili di larghezza min. 800 mm si consiglia l'impiego della guida Quadro V6+ o Quadro V8

Grazie alle 3 larghezze di montaggio (EB) della guida Quadro, è possibile applicare il cassetto a mobili con 3 diversi spessori dei fianchi senza dover modificare le dimensioni del cassetto. A tale scopo valgono le seguenti dimensioni (mm):

| Spessore mobile (KD) | 16 | 18 | 19 |
|---------------------------------|------|------|-----|
| Largh. di montaggio Quadro (EB) | 12,5 | 10,5 | 9,5 |
| Dimensioni A | 23 | 21 | 20 |

