

PARTY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:  
MODELS:


411/78.1500.22 PARTY 600  
411/78.1510.22 PARTY 900  
411/78.1520.22 PARTY 1200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
INCLUDED IN THE PACKAGING

- GUIDE - SLIDES
- GAMBE - LEGS
- TRAVERSO - BAR
- PIATTO - PLATE


SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
- C. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key
- D. Distanziale - Spacer (x 12)
- E. Bussola M6 - M6 bush (x 12)
- F. Perno - Pin (x 2)
- G. Vite TCB M5x10 - M5x10 BHCS screw (x 8)
- H. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 12)
- I. Vite M6x25 trilobata - M6x25 self threading screw (x 4)
- J. Vite TPS M6x16 - M6x16 FHCS screw (x 4)
- K. Vite TPS M6x20 - M6x20 FHCS screw (x 2)
- L. Vite TCCE M6x60 - M6x60 SHCS screw (x 4)




DIMENSIONI GENERALI - GENERAL SIZES

| DIMENSIONE - DIMENSION                  | SIMBOLO - SYMBOL | mm                |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| ALTEZZA - HEIGHT                        | H                | MIN: 150          |
| PROFONDITA' - DEPTH                     | P                | MIN: 560          |
| LARGHEZZA - WIDTH                       | L                | MIN/MAX: 562/1168 |
| SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS        | S1               | MIN/MAX: 16/19    |
| SPESSORE PIANI - TOP THICKNESS          | S                | MIN: 16           |
| LARGHEZZA PIANI - TOP WIDTH             | Z                | L-5               |
| APERTURA PIANI - TOP OPENING            | E                | 1380              |
| APERTURA MECCANISMO - MECHANISM OPENING | C                | 1275              |
| ALTEZZA DA TERRA - HEIGHT FROM GROUND   | T                | MIN/MAX: 725/820  |





SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO - FUNCTIONING SEQUENCE




POSIZIONE FORI CABINET  
CABINET POSITION HOLES

Per spalle di spessore < 19 mm usare i distanziali per spalla  
For cabinet sides <19 mm use side spacers

- Spalla/Side: 19 mm - 0 distanziale/spacer
- Spalla/Side: 18 mm - 1 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 17 mm - 2 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 16 mm - 3 distanziale/spacers



DIMENSIONE PIANI - TOPS SIZE




VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW


| CODICE - CODE  | MODULO - MODULE | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-----------------|---------|---------|
| 411/78.1500.22 | 600             | 480     | 414     |
| 411/78.1510.22 | 900             | 780     | 714     |
| 411/78.1520.22 | 1200            | 1080    | 1014    |

POSIZIONE DELLE CERNIERE PER  
FRONTALE CASSETTO

POSITION FOR THE HINGES THAT  
HOLD THE DRAWER FRONT




MONTAGGIO MECCANISMO  
ASSEMBLY OF MECHANISM



COME GIRARE ED ESTENDERE LA GAMBA  
HOW TO TURN AND EXTEND THE LEG


- A - Per ruotare le gambe, girare la maniglia tirando le due funi collegate alle gambe  
To turn the legs, rotate the handle pulling the two ropes joined to the legs.
- B - Per far rientrare la parte inferiore delle gambe spingere i pulsanti indicati  
To close the inferior part of the legs, push the indicate buttons.



REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBA  
HEIGHT REGULATION LEG

CHIAVE N.4, RUOTARE GRANO PER  
REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBA +/- 25 mm  
NO.4 ALLEN KEY, ROTATE GRAIN FOR  
LEG HEIGHT ADJUSTMENT +/- 25 mm

CHIAVE N.3, AVVITARE/SVITARE  
GRANI AD ENTRAMBI I LATI.  
FISSARE LA PARTE INFERIORE DELLA  
GAMBA IN UNA DELLE TRE POSIZIONI.  
NO.3 ALLEN KEY, SCREW/UNSCREW  
GRAINS ON BOTH SIDES. FIX THE  
LOWER LEG IN ONE OF  
THE THREE POSITIONS.



| -      | T MIN (mm) | T MAX (mm) |
|--------|------------|------------|
| POS. 1 | 795        | 820        |
| POS. 2 | 765        | 790        |
| POS. 3 | 725        | 750        |