


Cerniera da 110°



- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** con o senza autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode
DQDELA

Applicazione



Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3590
CLIP top	●	NI		71T3590
CLIP top	○	NI ONS		70T3590.TL
●	Con molla	NI	Nichelato	
○	Senza molla	ONS	Nero onice	

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3550
CLIP top	●	NI		71T3550
CLIP top	○	NI ONS		70T3550.TL

Fondello		Inserimento a pressione		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3580
CLIP top	●	NI		71T3580
CLIP top	○	NI ONS		70T3580.TL

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Art. N°
Stampa	Logo	
Senza stampa	–	NI ONS 70.1503
Stampato	Blum	NI ONS 70.1503.BP

Battuta mediana

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3690
CLIP top	●	NI		71T3690
CLIP top	○	NI ONS		70T3690.TL
●	Con molla	NI	Nichelato	
○	Senza molla	ONS	Nero onice	

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3650
CLIP top	●	NI		71T3650
CLIP top	○	NI ONS		70T3650.TL

Fondello		Inserimento a pressione		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3680
CLIP top	●	NI		71T3680

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Art. N°
Stampa	Logo	
Senza stampa	–	NI ONS 70.1663
Stampato	Blum	NI 70.1663.BP

Battuta interna

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3790
CLIP top	●	NI		71T3790
CLIP top	○	NI ONS		70T3790.TL
●	Con molla	NI	Nichelato	
○	Senza molla	ONS	Nero onice	

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3750
CLIP top	●	NI		71T3750
CLIP top	○	NI ONS		70T3750.TL

Fondello		Inserimento a pressione		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3780
CLIP top	●	NI		71T3780

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Art. N°
Stampa	Logo	
Senza stampa	–	NI ONS 70.1663
Stampato	Blum	NI 70.1663.BP

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di larghezza frontale FB maggiore.

Accessori – generali

Limitatore angolo di apertura		Art. N°
Angolo di apertura	Colore	
86°	Nero	70T3553

TIP-ON per ante		Art. N°
Versione	Molla	
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006
●	Con molla	
○	Senza molla	

Placchetta di copertura del fondello		Art. N°
Cerniera	Colore	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504
NI	Nichelato	
	ONS	
	Nero onice	

Distanziale del fondello		Art. N°
Cerniera	Distan. (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Vite per truciolare		Art. N°
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrice a pressione		Art. N°
Colore	Materiale	
Arancione	Plastica	MZM.0040

Cerniera da 110°


Webcode
DQDELA

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)



Protrusione dell'anta ad apertura piena

Battuta con sormonto





F Fuga

Battuta mediana



Battuta interna



Arretrare la posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio dello spessore del frontale FD +1.5 mm

Distanza foratura fondello TB

MD	Battuta frontale FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0												3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7						
6			3	4	5	6	7											
9	3	4	5	6	7													

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)

MD	Battuta frontale FA (mm)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
0															3	4	5	6	7
3										3	4	5	6	7					
6				3	4	5	6	7											
9	3	4	5	6	7														

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)

MD	Battuta frontale FA (mm)											
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0				
0								3	4	5	6	7
3				3	4	5	6	7				
6												
9												


MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)

Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica


Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)												
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ	Δ
In aggiunta con regolazione laterale di +2 mm													
+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5													

Δ Si consiglia una prova di battuta


Regolazione




Montaggio a vite



Montaggio a pressione | INSERTA



Quote fondello



Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	71	Montaggio, smontaggio e regolazione
Piastrine di premontaggio	144	
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	Short-URL www.blum.com/a210
Accessori – generali	153	
Panoramica – BLUMOTION per ante	157	
Panoramica – TIP-ON per ante	171	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Ulteriori informazioni tecn.	698	

