

# CERNIERE PER PORTA A CONTRASTO



## CERNIERE FULCRA

### Funzioni

Cerniera a contrasto per porte, da applicare in canaletta e regolabile nelle tre direzioni (laterale, altezza e compressione). Grazie all'innovativo sistema di regolazione (brevettato) i due corpi cerniera si mantengono sempre allineati a prescindere dallo spostamento laterale effettuato.

Scheda tecnica  
on-line



### Caratteristiche Tecniche

Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d'uso 4\* - uso gravoso).

L'innovativo sistema di regolazione (brevettato) rende più facili e precisi gli interventi di allineamento dell'anta al telaio garantendo sempre il perfetto allineamento dei due corpi cerniera.

I piastri di fissaggio con speciale sagomatura garantiscono la massima tenuta su entrambi i lati della canaletta del profilo.

Le viti supplementari di rinforzo incrementano la resistenza allo scivolamento.

Il dispositivo di regolazione in altezza funge anche da cuscinetto reggispinta incrementando la resistenza a fatica della cerniera (durabilità grado 7\* - 200.000 cicli di apertura).

Regolazioni nelle tre direzioni:

- Regolazione laterale (+/- 2 mm.), agendo con chiave a brugola sul perno eccentrico, bloccandolo poi nella posizione desiderata mediante due grani.

- Regolazione in altezza (0/+ 3 mm.), agendo con chiave a brugola sul grano solidale al corpo cerniera telaio.

- Regolazione in pressione (+/- 0,5 mm.), agendo sulla boccola eccentrica posta nel corpo cerniera telaio.

(\*) In conformità a EN1935

### Materiali

Corpi cerniera in alluminio estruso

Perno in acciaio inox

Grano di regolazione verticale in zama con finitura zincata sigillata

Piastrini di fissaggio, grani e viti in acciaio inox

Boccola eccentrica in tecnopolimero


Tappi e bussola di centraggio in poliammide

### Portate

120 kg con 2 cerniere




150 kg con 3 cerniere

Marcatura CE in conformità a EN1935



Codice	Descrizione	NODO	Apertura complanare	Apertura	Portata 2 cerniere [kg]	Portata 3 cerniere [kg]	Marcatura CE	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00700	CERNIERA FULCRA CAMERA EUROPEA	C001	-	Interna	120	150	grado 13	X	X	X	X	10
00701	CERNIERA FULCRA R40	C007-C008	-	Interna	120	150	grado 12	X	X	X	X	10
00702	CERNIERA FULCRA APERTURA EST.C.E.	vedi Where Used	Si	Esterna	100	120	grado 11	X	X	X	X	10
00703	CERNIERA FULCRA ALU 16	C013-C015-C016	-	Interna	110	130	grado 12	X	X	X		10

109510010QN/10-2020



<b>CE</b>		GIESSE S.p.A. Via Tubertini, 1 40054 Budrio Bologna - Italy	20
1309	CPR-0435		
EN1935:2002		4	7
		6	0
		1	4
		1	13

Una copia della Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto è disponibile sul sito GIESSE ([www.giesse.it](http://www.giesse.it))  
 A copy of the Declaration of Performance (DoP) of the product is available on GIESSE website ([www.giesse.it](http://www.giesse.it))


**PORTATE MASSIME - MAXIMUM LOADS - CAPACIDADES MAXIMAS  
 CHARGES MAXIMUM - TRAGFÄHIGKEITEN**

	<b>120 kg</b>		<b>150 kg</b>
	<b>120 kg</b>		<b>* 80 kg</b>

**\* CON FRENO IN APERTURA - WITH BACK-CHECK FACILITY  
 ABERTURA CON FRENO - AVEC FERME - PORTE  
 MIT BREMSE BEIM ÖFFNEN**

**GRAFICO PER IL CALCOLO DEL PESO MASSIMO EFFETTIVO DELL'ANTA  
 CHART FOR CALCULATING THE ACTUAL MAX. SASH WEIGHT  
 GRÁFICO PARA CALCULAR EL PESO MAXIMO EFECTIVO DE LA OJA  
 DIAGRAMME POUR LE CALCUL DU POIDS MAXIMUM EFFECTIF DU VANTAIL  
 TABELLE ZUR BERECHNUNG DES EFFEKTIVEN HÖCHSTGEWICHTES DES FLÜGELS**

3000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,84	0,76			
2900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,88	0,80	0,74			
2800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,83	0,76	0,71		
2700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,88	0,79	0,72	0,68		
2600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,83	0,75	0,69	0,65	
2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,87	0,78	0,71	0,67	0,63	
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,81	0,74	0,68	0,64	0,61
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,85	0,76	0,70	0,65	0,61	0,59
2200	1	1	1	1	1	0,91	0,80	0,72	0,67	0,63	0,59	0,57			
2100	1	1	1	1	1	0,85	0,75	0,68	0,64	0,60	0,57	0,55			
2000	1	1	1	1	0,91	0,79	0,71	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53			
1900	1	1	1	1	0,83	0,73	0,67	0,62	0,58	0,56	0,53	0,52			
1800	1	1	1	0,90	0,77	0,69	0,63	0,59	0,56	0,54	0,52	X			
1700	1	1	1	0,82	0,71	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	X	X			
1600	1	1	0,89	0,75	0,67	0,61	0,57	0,54	0,52	X	X	X			
1500	1	1	0,80	0,69	0,63	0,58	0,55	0,52	X	X	X	X			
1400	1	0,88	0,73	0,64	0,59	0,55	0,52	X	X	X	X	X			
1300	1	0,78	0,67	0,60	0,56	0,52	X	X	X	X	X	X			
1200	1	0,78	0,67	0,60	0,56	0,52	X	X	X	X	X	X			



**L** Larghezza anta (mm) - Anchura hoja (mm)  
 Wing width (mm) - Flügelbreite (mm) - Largeur vantail (mm)

## AVVERTENZE GENERALI - GENERAL WARNINGS - NOTICES GÉNÉRALES - ADVERTENCIAS GENERALES - ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

**IT** Per l'effettiva portata della cerniera in funzione del numero e del tipo di cerniera, del tipo di fissaggio, delle caratteristiche del profilo e delle dimensioni e peso della porta, fare riferimento alla sezione COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PESO ANTA (CRP).

L'efficacia e la sicurezza del prodotto sono garantite dall'osservanza di queste istruzioni, pertanto si raccomanda di leggerle attentamente e comprenderle bene prima di utilizzare il prodotto.

Il prodotto è stato progettato per essere installato con facilità. Occorre seguire attentamente le istruzioni di montaggio, smontaggio e manutenzione qui riportate. Si consiglia di far installare il prodotto da personale specializzato.

Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati nel presente documento.

Il prodotto è costruito secondo le vigenti normative europee.

E' essenziale che vengano rispettati i limiti di impiego previsti dal Produttore.

Responsabilità e garanzia del Produttore decadono se non vengono rispettati i limiti di impiego e/o se per gli accessori previsti, non vengono seguite le istruzioni di montaggio riportate nel presente documento.

Per ottenere il peso massimo effettivo (P) dell'anta, moltiplicare il valore Pmax scelto nella **Tabella delle portate massime** (pag. 1) per il coefficiente di riduzione peso (CRP) corrispondente alle dimensioni dell'infisso (LxH).

Esempio:

L x H = 1200 x 2800 mm

2 cerniere

Pmax = 120 kg

CRP = 1

P = 120 x 1 = 120 kg

L x H = 1600 x 2600 mm

3 cerniere

Pmax = 150 kg

CRP = 0,75

P = 150 x 0,75 = 112,5 kg

**EN** For the effective load capacity of the hinge as a function of the number and type of hinges used, type of mounting, characteristics of the profile and size and weight of the door, see the DOOR WEIGHT REDUCTION COEFFICIENT (CRP).

The effectiveness and safety of the product depend on these instructions being observed; read them carefully before using the product.

The product is designed for easy installation. Follow the installation, removal and maintenance instructions given in this publication.

We recommend that the product be installed by a qualified technician. Only use the accessories recommended in this publication.

The product satisfies current EU regulations. The Manufacturer's specified limits of use must be observed scrupulously.

The Manufacturer is not liable if the limits of use are ignored and the recommended accessories are not employed, and if the installation instructions given in this publication are not followed to the full.

To obtain the real sash maximum weight (P) multiply the Pmax value chosen in the **Maximum load chart** (page 1) for the weight reduction coefficient (CRP) corresponding to the sash size (L x H).

Example:

L x H = 1200 x 2800 mm

2 hinges

Pmax = 120 kg

CRP = 1

P = 120 x 1 = 120 kg

L x H = 1600 x 2600 mm

3 hinges

Pmax = 150 kg

CRP = 0,75

P = 150 x 0,75 = 112,5 kg

**FR** Pour la capacité effective de la paumelle en fonction du nombre et du type de paumelle, du type de fixation, des caractéristiques du profil et des dimensions et du poids de la porte, faire référence à la section COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU POIDS DU VANTAIL (CRP).

L'efficacité et la sécurité de la pièce dépendent du respect de ces instructions, il est donc recommandé de les lire attentivement et de bien les comprendre avant d'utiliser la pièce.

L'article a été conçu pour être installé avec facilité. Il suffira de suivre attentivement les instructions de montage, démontage et entretien citées sur ces pages. Il est conseillé de confier l'installation de l'article à un technicien spécialisé.

Utiliser exclusivement les accessoires conseillés dans ce document.

L'article a été réalisé conformément aux normes européennes en vigueur.

Respecter impérativement les limites d'emploi prévues par le fabricant.

La responsabilité et la garantie du fabricant cessent si les limites d'emploi ne sont pas respectées, si les accessoires prévus ne sont pas utilisés et si les instructions de montage prévues dans ce document ne sont pas respectées.

Pour obtenir le poids maximum effectif (P) de l'ouvrant, il faut multiplier la valeur Pmax choisie dans le **Tableau des charges maximum** (page 1) par le coefficient de réduction du poids (CRP) correspondant aux dimensions du châssis (LxH).

Exemple:

L x H = 1200 x 2800 mm

2 paumelles

Pmax = 120 kg

CRP = 1

P = 120 x 1 = 120 kg

L x H = 1600 x 2600 mm

3 paumelles

Pmax = 150 kg

CRP = 0,75

P = 150 x 0,75 = 112,5 kg

**ES** Para la capacidad efectiva de la bisagra según el número y el tipo de bisagra, el tipo de fijación, las características del perfil y las dimensiones y el peso de la puerta, consultar la sección COEFICIENTE DE REDUCCIÓN PESO HOJA (CRP). La eficacia y la seguridad del producto están garantizadas sólo si se cumplen estas instrucciones.

Por lo tanto, se recomienda leerlas con detenimiento y comprenderlas bien antes de utilizar el producto.

El producto ha sido diseñado para instalarse con facilidad.

Seguir detenidamente las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento.

Se recomienda hacer instalar el producto a personal especializado.

Utilizar exclusivamente los accesorios recomendados en este documento.

El producto está construido según las normas europeas vigentes.

Es fundamental respetar los límites de empleo previstos por el fabricante.

La responsabilidad y la garantía del fabricante quedan sin efecto si no se respetan los límites de empleo y/o el uso de los accesorios previstos o si no se cumplen las instrucciones de montaje contenidas en este documento.

Para obtener el peso máximo efectivo (P) de la hoja, multiplicar el valor Pmax elegido en la **Tabla de capacidades máximas** (pág. 1) por el coeficiente de reducción peso (CRP) correspondiente a las dimensiones del cerramiento (LxH).

Ejemplo:

L x H = 1200 x 2800 mm

2 bisagras

Pmax = 120 kg

CRP = 1

P = 120 x 1 = 120 kg

L x H = 1600 x 2600 mm

3 bisagras

Pmax = 150 kg

CRP = 0,75

P = 150 x 0,75 = 112,5 kg

**DE** Für die effektive Tragfähigkeit des Bands in Abhängigkeit von der Anzahl der Bänder, des Bandtyps, der Befestigungsart, der Profilverkmale, der Abmessungen und des Gewichtes der Tür siehe den Abschnitt REDUKTIONSFAKTOR DES FLÜGELGEWICHTES (CRP).

Die Wirksamkeit und die Sicherheit des Produktes sind nur bei strikter Einhaltung der vorliegenden Anweisungen gewährleistet; es wird daher geraten, die Anweisungen vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig zu lesen und sich zu vergewissern, den Inhalt voll verstanden zu haben.

Das Produkt ist für einfache und schnelle Montage gebaut.

Lesen Sie sorgfältig die vorliegenden Montage-, Ausbau- und Wartungsanweisungen.

Es wird empfohlen, das Produkt von Fachkräften installieren zu lassen.

Ausschließlich das in dem vorliegenden Dokument empfohlene Zubehör verwenden.

Das Produkt ist in Entsprechung der gültigen europäischen Richtlinien hergestellt.

Es ist wichtig, dass die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungsgrenzen strikt eingehalten werden.

Die Produkthaftung und die Garantie des Herstellers verfallen, wenn die Anwendungsgrenzen nicht eingehalten und/oder für das Zubehör die im vorliegenden Dokument aufgeführten Montageanweisungen missachtet werden.

Um das effektive Höchstgewicht (P) des Flügels zu erhalten, den der **Tabelle der maximalen Tragfähigkeiten entnommenen Wert Pmax** (Seite 1) mit dem Reduktionsfaktor des Flügengewichtes (CRP) der betreffenden Türabmessungen (LxH) multiplizieren.

Beispiel:

L x H = 1200 x 2800 mm

2 Bänder

Pmax = 120 Kg

CRP = 1

P = 120 x 1 = 120 kg


L x H = 1600 x 2300 mm

3 Bänder

Pmax = 150 Kg

CRP = 0,75

P = 150 x 0,75 = 112,5 kg



**IT**

- 1 Boccola eccentrica
- 2 Corpo cerniera lato telaio
- 3 Vite di regolazione in altezza
- 4 Piastrini di fissaggio
- 5 Perno
- 6 Distanziale
- 7 Corpo cerniera lato anta
- 8 Viti UNI 6955 3,9x19 A2
- 9 Viti UNI 5933 M6x16 A2
- 10 Cover
- 11 Tappo superiore
- 12 Tappo inferiore
- 13 Grani

**EN**

- 1 Eccentric bushing
- 2 Frame-side hinge part
- 3 Height adjustment screw
- 4 Fixing plate
- 5 Pin
- 6 Spacer
- 7 Sash-side hinge part
- 8 Screws UNI 6955 3,9x19 A2
- 9 Screws UNI 5933 M6x16 A2
- 10 Cover
- 11 Upper cap
- 12 Bottom cap
- 13 Grub screws

**FR**



- 1 Douille excentrique
- 2 Corps de la paumelle côté dormant
- 3 Vis de réglage en hauteur
- 4 Plaque de fixation
- 5 Axe
- 6 Espaceur
- 7 Corps de la paumelle côté ouvrant
- 8 Vis UNI 6955 3,9x19 A2
- 9 Vis UNI 5933 M6x16 A2
- 10 Cover
- 11 Tampon supérieur
- 12 Tampon inférieur
- 13 Vis sans tête



**ES**

- 1 Casquillo excéntrico
- 2 Cuerpo bisagra lado marco
- 3 Tornillo de regulación de altura
- 4 Placa de fijación
- 5 Perno
- 6 Espaciador
- 7 Cuerpo bisagra lado hoja
- 8 Tornillo UNI 6955 3,9x19 A2
- 9 Tornillo UNI 5933 M6x16 A2
- 10 Cache paumelle
- 11 Tapón superior
- 12 Tapón inferior
- 13 Espárragos



**DE**

- 1 Exzenterbuchse
- 2 Rahmenbandgehäuse
- 3 Höhenverstellungsschraube
- 4 Befestigungsplatte
- 5 Zapfen
- 6 Abstandshalter
- 7 Flügelbandgehäuse
- 8 Schrauben UNI 6955 3,9x19 A2
- 9 Schrauben UNI 5933 M6x16 A2
- 10 Cover
- 11 Obere Kappe
- 12 Untere Kappe
- 13 Gewindestifte










1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13




14









15





16



17




18





19



**VERSIONE GREZZO - RAW VERSION - VERSION BRUTE  
 VERSIÓN BRUTO - UNLACKIERTER AUSFÜHRUNG**



**SPESSORE VERNICE  
 FINISH THICKNESS  
 PEINTURE ÉPAISSE  
 ESPESOR PINTURA  
 DICKE DER LACKIERUNG**

**40 ÷ 110 µm**

