

**Aximat 100 SM**

per montaggio ad angolo, fuga 3 mm




- Angolo di apertura: 270°
- Esecuzione: pressofusione di zinco
- Finitura: nichelato
- Fissaggio braccio: da avvitare in fori con passo 32 mm
- Montaggio: anta al mobile: senza utensili (tecnica montaggio rapido)
- Spessore fianco: 16 oppure 19 mm
- Spessore anta: max. 21 mm
- Rientro anta: 0 mm per un angolo di apertura di 180°
- Regolazione: regolazione bidimensionale oppure tridimensionale
- Con fermo di chiusura
- Per moduli continui

5

Cerniere Aximat 100


→ Per spessore fianco 19 mm



Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	45/9.5	52/9
<b>regolazione bidimensionale</b>		
da avvitare	344.36.001	344.36.101
da pressare	344.36.201	344.36.301
<b>regolazione tridimensionale</b>		
da avvitare	344.26.001	344.26.101
da pressare	344.26.201	344.26.301

Confezione: 50 pezzi

→ Per spessore fianco 16 mm



Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	45/9.5	52/9
<b>regolazione bidimensionale</b>		
da avvitare	344.36.000	344.36.100
da pressare	344.36.200	344.36.300
<b>regolazione tridimensionale</b>		
da avvitare	344.26.000	344.26.100
da pressare	344.26.200	344.26.300


Confezione: 50 pezzi

**Aximat 100 SM**

per montaggio a filo, fuga 4 mm



- Angolo di apertura: 205°
- Esecuzione: pressofusione di zinco
- Finitura: nichelato
- Fissaggio braccio: da avvitare in fori con passo 32 mm
- Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica montaggio rapido)
- Spessore anta: max. 21 mm
- Rientro anta: 3 mm per un angolo di apertura di 180°
- Regolazione: tridimensionale
- Con fermo di chiusura
- Per moduli continui



Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	45/9.5	52/9
<b>regolazione tridimensionale</b>		
da avvitare	344.26.004	344.26.104
da pressare	344.26.204	344.26.304

Confezione: 50 pezzi

Misure di montaggio/schema di foratura	► FM 5.118
Progettazione e costruzione	► FM 5.119
Accessori	► FM 5.123

IGH-M 2012, HIT, 03/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.